

Concessionario

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA'
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001

MILKLINE®

MILKLINE NG SPA


Via Mattei, 2 - 29027 Podenzano (PC) - Italy

Tel. +39 0523 524245 - Fax. +39 0523 524242 - info@milklime.com - www.milklime.com

UN PASSO AVANTI NELLA
PREVENZIONE DELLE MASTITI!

MILPRO DYNAMIC

MUNGITURA AI MASSIMI LIVELLI



MILKLINE®

Mungitura ai **massimi livelli** con il nuovo gruppo mungitore MILPRO DYNAMIC


- Perfetta aderenza anche a bassi livelli di vuoto
- Delicato per le mammelle, piacevolmente morbido e non irritante per i capezzoli
- Igienico grazie alla superficie interna perfettamente liscia delle guaine al silicone Milpro® Milkline
- Posizione fissa del cannello senza spostamenti o risalite durante la mungitura
- Massima durata
- Tecnologia guaina-cannello brevettata



L'ottimale utilizzo delle guaine al silicone ha successo solo grazie alla **combinazione brevettata di cannello, guaina ed anello di protezione** che garantisce elevata resistenza e lunga durata contro calci e cadute.

■ Separazione dinamica del flusso per ciascun quarto grazie ad uno speciale deflettore brevettato

La forma del deflettore, unitamente alle sue pareti di separazione dei singoli quarti, non consente al latte in arrivo dalle guaine di entrare nella coppetta con la tipica turbolenza ed elimina, inoltre, ogni rischio di effetto "spray" fra i singoli capezzoli. Grande velocità di scarico grazie all'uscita centrale della coppetta.



Anello in plastica di protezione e tenuta

Protezione blu in silicone per la coppetta


Set di 4 guaine in silicone
composto da:
n. 4 rinforzi in silicone per guaine \varnothing 9,5 mm
n. 4 anelli di protezione in plastica per cannelli
n.1 calibro misura tettarelle a marchio Milkline®



Nuova **coppetta XF** a scarico maggiorato

- La nuova coppetta XF a scarico maggiorato ideata per la sua linea di collettori professionali della serie Milpro 450 permette un elevatissimo deflusso del latte, una migliore stabilità del vuoto e, grazie alla ridotta angolazione di uscita, un minore ingombro verticale del gruppo mungitore

Il deflettore brevettato posizionato all'interno della parte superiore del collettore, proprio di fronte ai nippli delle guaine, impedisce che il flusso del latte proveniente da ogni quarto cada subito nella coppetta, obbligandolo a scorrere lungo la parete della stessa ed eliminando, di conseguenza, le fluttuazioni tipiche di tutti i collettori con grande camera.



Particolare del deflettore interno e della coppetta con scarico maggiorato



Nippli inox \varnothing 15 indicati per vacche con flussi di latte molto elevati

Collettori Milpro® 450 FC

- Disponibili per mungitura laterale o posteriore
- Senza valvola per stacco automatico
- Max Flow con nippli maggiorati \varnothing 15

Nuova angolazione

- Ridotta angolazione di uscita a 8°
- Controllo visivo del flusso latte per quarti
- Scarico latte maggiorato \varnothing 18



Particolare della perfetta chiusura della guaina



Particolare del rinforzo per guaine con tubetto \varnothing 9,5mm che, oltre a proteggere la guaina dai colpi, ne garantisce la perfetta chiusura